

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/08mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	251913 20/08
GTIN	4045197651273
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	MWLNR/L 2020K08
Csap	259049 2
Szorítóköröm	259038 12
Csavar készlet	259023 2
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Szárméret	20 mm
Fejhossz L ₁	28 mm
Lapkaméret	8 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Alátétlapka	259031 41
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Csap Típus 2	259049 2
Csavar készlet10 darabos Típus 2	259023 2
Szorítóköröm Típus 12	259038 12
Alátétlapka Típus 41	259031 41
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500