

**KOMET® alaptest, 4×D, Ø DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236653 20
GTIN	4047109076198
Árucikk kategória	24K

Leírás**Kivitel:**

- **Folyamatbiztos 4×D-ig.**
- **Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.**
- **ABS szárkivitel.**

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

Figyelem:

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	145 mm
Alaptest $\varnothing d_1$	19 mm
Hozzávaló fúrókorona	20 - 25 mm
ABS® szár $\varnothing D_s$	50 mm
Hasznos hossz L_1	113 mm
Névleges $\varnothing D$	20
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4×D
Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

