

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 40/08mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251936 40/08
GTIN	4045197651433
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Középtolódás L <sub>3</sub>	27 mm
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Lapkaméret	8 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Csavar készlet	259023 3
Alátétlapka	259031 41
Kés ISO kódja	A40T MWLNR/L08
Csap	259049 5
Szorítóköröm	259038 12
Teljes hossz L	300 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	38,5 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Szorítókörmő Típus 12	259038 12
Csavar készlet 10 darabos Típus 3	259023 3
Csap Típus 5	259049 5
Alátétlapka Típus 41	259031 41
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500