

**KOMET® alaptest, 4×D, Ø DC: 33mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236653 33
GTIN	4047109076259
Árucikk kategória	24K

Leírás**Kivitel:**

- **Folyamatbiztos 4×D-ig.**
- **Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.**
- **ABS szárkivitel.**

Felhasználás:

Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.

Figyelem:

További méretek és pótalkatrészek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Alaptest Ø d ₁	32 mm
ABS® szár Ø D _s	50 mm
Teljes hossz L _{ges}	195 mm
Hasznos hossz L ₁	160 mm
Hozzávaló fúrókorona	33 - 39,2 mm
Névleges Ø D	33
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4×D
Szár	ABS
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

