

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/06mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251942 16/06
GTIN	4045197651471
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Lapkaméret	6 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	21 mm
Könyökemelő	259015 14
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0604..
Kés ISO kódja	A16M PWLNR/L06
Középtelődés L <sub>3</sub>	11 mm
Könyökemelő csavar	259018 10
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15,25 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Könyökemelő csavar Típus 10	259018 10
Könyökemelő Típus 14	259015 14
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2 mm	674242 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500