

# HEDI

## Géplámpa, Típus: 9LED



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081300 9LED
GTIN	4003644017027
Árucikk kategória	08B

### Leírás

#### Kivitel:

Kiváló minőségű, univerzálisan használható lámpa, be- és kikapcsolóval, 3 m gumi csatlakozókábellet.

Minden HEDI® gép-/ munkaállomás lámpa alapkivitelben asztali szorítóval készül, integrált mágnessel és 4 csavarral a lámpának különböző felületekre történő rugalmas rögzítéséhez. Bevált géplámpa extrém robusztus lámpafejjel, fröccsenő víztől védett és porzáró, durva munkakörnyezetben vagy gépeken ill. gépekben történő professzionális felhasználáshoz. DIN EN 62493 szerinti zavarszűrés. **LED-es** géplámpa a munkaállomás célirányos megvilágításához. Csekély energiafogyasztás, kerüli a megvilágított tárgy melegítését és UV sugárzását. Lámpafej továbbfejlesztett csuklóval.

#### Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Izzóval együtt, **erős tapadómágnessel, 50 mm-es szorítók és rögzítő csavarok** gépre, asztalra, falra vagy mennyezetre történő felerősítéshez.

### Műszaki leírás

Fényáram	1140 lm
Égő	LED
Energiaellátás	Vezetékes
IP védettségi osztály	IP 64
Égő, cserélhető	nem
Világítási teljesítmény	12 W
Névleges feszültség	250 V
Fényszórási szög, fix	60 fok
Fényfókuszálás	Fókuszált fénycsóva
Termék fajtája	Géplámpa