



Hosszabbító vezeték, 400 V / 16 A, Típus: 10N



Rendelési adatok

Rendelés száma	081188 10N
GTIN	4007123251520
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Szabadban és nedves helyiségekben történő használat megengedett (IP44). Olajjal, benzinnel, UV-sugárzással szemben ellenálló.

Neoprén gumikábel H07RN-F 5G1,5.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Műszaki leírás

Típus	10N
Kábel anyaga	Neoprén
Kábel szerkezete	5G1,5
Kábel kategória	H07RN-F
Kábelhossz	10 m
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
IP védettségi osztály	IP 44
Energiaellátás	Vezetékes

Bemenet csatlakozó típus	F
Terméknév attribútum	400 V / 16 A
Hálózati feszültség	400 V
Termék fajtája	Hosszabbító kábel

Tartozék

Függesztő rendszer CableFix Típus L	081191 L
Függesztő rendszer CableFix Típus XL	081191 XL
Függesztő rendszer CableFix Típus S	081191 S