

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251113 25/12
GTIN	4045197650887
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő csavar	259018 2
Alátétlapka	259031 20
Könyökemelő	259015 2
Rugó készlet	259044 2
Szárméret	25 mm
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1204..
Kés ISO kódja	PSSNR/L 2525M12
Lapkaméret	12 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Fejhossz L ₁	29 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Teljes hossz L	150 mm
Sorozat	QuickTurn
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem

Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
Rugós csap készlet 10 darabos Típus 2	259047 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Rugó készlet 10 darabos Típus 2	259044 2
Alátétlapka Típus 20	259031 20
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500