

**CCMT 120408, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260204 CA510
GTIN	4960664696536
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CCMT 120408 CA510 Minőség: CA510

Forgácstörő: GK

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 140 - 450 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	140 - 450 m/min
Forgácstörő	GK
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 3 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm

Minőség	CA510
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 120408
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz