

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251111 25/12
GTIN	4045197656759
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Kés ISO kódja	PSKNR/L 2525M12
Alátétlapka	259031 20
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1204..
Rugós csap készlet	259047 2
Lapkaméret	12 mm
Szárméret	25 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	26 mm
Rugó készlet	259044 2
Könyökemelő	259015 2
Könyökemelő csavar	259018 2
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Könyökemelő csavar Típus 2	259018 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Könyökemelő Típus 2	259015 2
Alátétlapka Típus 20	259031 20
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500