

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/11mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 260307 20/11  |
| GTIN              | 4045197652560 |
| Árucikk kategória | 21T           |

**Műszaki leírás**

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Működő szélesség L <sub>4</sub> | 25 mm                  |
| Fejhossz L <sub>1</sub>         | 15 mm                  |
| Lapkaméret                      | 11 mm                  |
| Hozzávaló váltólapka            | DC.. 11T3..            |
| Alátétlapka                     | 269005 3               |
| Váltólapka csavar készlet       | 269028 2               |
| Kés ISO kódja                   | SDHCR/L 2020K11        |
| Csavar alátétlapkához           | 269013 2               |
| Szárméret                       | 20 mm                  |
| Teljes hossz L                  | 125 mm                 |
| Szabvány                        | DIN ISO 5610           |
| Felhasználás módja              | balos                  |
| belső hűtés                     | nem                    |
| Beállítási szög κ               | 107,5 fok              |
| Felhasználás                    | Síkesztergálás         |
| Felhasználás                    | Külső hosszesztergálás |

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Alátétlapka Típus 3

269005 3

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500