

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260307 25/11
GTIN	4045197655301
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	269028 2
Fejhossz L <sub>1</sub>	21 mm
Kés ISO kódja	SDHCR/L 2525M11
Lapkaméret	11 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Szárméret	25 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Alátétlapka	269005 3
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	107,5 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 22

269028 22

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Csavar alátétlapkához Típus 2

269013 2

Alátétlapka Típus 3

269005 3

Váltólapka csavar készlet Típus 2

269028 2

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500