

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260309 25/11
GTIN	4045197652645
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	21,5 mm
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	SDJCR/L 2525M11
Működő szélesség L ₄	32 mm
Alátétlapka	269005 3
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Csavar alátétlapkához	269013 2
Szárméret	25 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 3	269005 3
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500