

Garant**QuickTurn esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251105 25/12
GTIN	4045197650788
Árucikk kategória	21U

Leírás**Előny:**

Szerszám nélküli váltólapka csere. **Oldja ki a rögzítést gombnyomással – cserélje ki az élt – nyomja be kallantyús rögzítést.** Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen. Állandó szorítóerő, nagy cserepontosság, karbantartásmentes.

belső hűtés: nem

Kés ISO kódja: DSSNR/L 2525M12

Hozzávaló váltólapka: SN.. 1204..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 49 mm

Teljes hossz L: 150 mm

Alátétlapka: 259031 21

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	49 mm
Szárméret	25 mm
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1204..
Kés ISO kódja	DSSNR/L 2525M12
Csavar alátétlapkához	259025 4
Kallantyú	259038 8
Lapkaméret	12 mm
Alátétlapka	259031 21

Működő szélesség L ₄	32 mm
Teljes hossz L	150 mm
Sorozat	QuickTurn
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Csavar alátétlapkához Típus 4	259025 4
Szorítóköröm Típus 8	259038 8
Csavar alátétlapkához	259171
Alátétlapka	259231
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Alátétlapka Típus 21	259031 21
Szorítóköröm	259352