

**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260338 12/07
GTIN	4960664579532
Árucikk kategória	25U

Leírás**Kivitel:**

Áramvonalas alakú forgács-csatorna a jobb forgácselvezetés, a vibrációs hajlam csökkentése, és a stabil megmunkálás érdekében.

belső hűtés: igen

Szár Ø D_s: 12 mm

Kés ISO kódja: A12M SDUCR/L07

Beállítási szög κ: 93 fok

Hozzávaló váltólapka: DC.. 0702..

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}: 16 mm

Középtelődés L₃: 9,7 mm

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	16 mm
Középtelődés L ₃	9,7 mm
Váltólapka csavar	269022 4
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kinyúlási hossz L ₁	60 mm
Lapkaméret	7 mm
Kés ISO kódja	A12M SDUCR/L07
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Beállítási szög κ	93 fok

Szár Ø D _s	12 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szabvány	DIN 8024
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Feszítőcsavar	269407
Szorítócsavar Típus 4	269022 4
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX8	674248 TX8