

**KOMET KUB® V464 fúrókorona, Ø DC: 120mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236660 120
GTIN	4047109090576
Árucikk kategória	24L

Leírás**Kivitel:**

Váltólapkás fúró (fúrókorona) váltólapka betétekkel és ABS® T kapcsolódással, jobbos. A külső váltólapkához való váltólapka betét az Ø-nél +5mm-rel beállítható. ABS® N befogókkal és ABS® T hosszabbítókkal használható.

Folyamatbiztos 6×D-ig.**Felhasználás:**

A 236661 – 236662 sz. központosító csúccsal.

A 236740 – 237080 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Fúrókorona alkatrészekkel.

Figyelem:

Pótalkatrészek külön rendelésre.

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	WOEX06T304
Központosító csúcs méret	115
ABS® T Ø d	63 mm
Vágóélek száma Z	1

Külső Ø d ₁	118,5 mm
Váltólapka csavar készlet	239655 10IP (2,8 Nm)
Névleges Ø D	120
Kinyúlási hossz L _A	85 mm
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Zsákfurat fúrása
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
KOMET KUB® V464 HSS központósító csúcs Típus 115	236661 115
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 10IP	239655 10IP
KOMET KUB® V464 HSS központósító csúcs Típus 115	236662 115
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600