

Garant**GARANT Master Eco furatkés tartó E2 alak, VDI 30, Furat d2 (H7): 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319225 12
GTIN	4067263107842
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58+/-2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Átfúrt VDI szár.**
- **Két gömbfúvókával.**

Előny:

- **Hosszabb furatkésekhez is alkalmas.**
- **A furatkések hossza egyedileg beállítható.**

Felhasználás:

Furatkéssel történő belső megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Furat d ₂ (H7)	12 mm
Ø H ₁	28 mm
Ø L ₃	22 mm
Ø L ₇	92,5 mm
Ø L ₆	65 mm
Ø D ₆	68 mm
Ø H ₃	21,5 mm

Ø D ₈	55 mm
Alak	E
VDI méret	VDI 30
d ₇	16,5 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
Termék fajtája	VDI furatkés tartó