

Garant**GARANT Master Eco furatkés tartó E2 alak, VDI 40, Furat d2 (H7): 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319235 8
GTIN	4067263107897
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58+/-2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Átfúrt VDI szár.**
- **Két gömbfúvókával.**

Előny:

- **Hosszabb furatkésekhez is alkalmas.**
- **A furatkések hossza egyedileg beállítható.**

Felhasználás:

Furatkéssel történő belső megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

Furat d ₂ (H7)	8 mm
Ø L ₃	22 mm
Ø D ₈	65 mm
Ø H ₃	19,5 mm
Ø D ₆	83 mm
Ø H ₁	32,5 mm
Ø L ₆	75 mm

Ø L ₇	110,5 mm
Alak	E
VDI méret	VDI 40
d ₇	20,5 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
Termék fajtája	VDI furatkés tartó