

Garant**GARANT Master Eco furatkés tartó E2 alak, VDI 30, Furat d2 (H7): 20mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 319225 20 |
| GTIN | 4067263107866 |
| Árucikk kategória | 31V |

Leírás**Kivitel:**

- **Betétedzett HRC 58+/-2.**
- **Minden működő felület köszörülve.**
- **Átfúrt VDI szár.**
- **Két gömbfűvókával.**

Előny:

- **Hosszabb furatkésekhez is alkalmas.**
- **A furatkések hossza egyedileg beállítható.**

Felhasználás:

Furatkéssel történő belső megmunkáláshoz.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|-------|
| Furat d ₂ (H7) | 20 mm |
| Ø L ₇ | 51 mm |
| Ø L ₃ | 22 mm |
| Ø H ₁ | 28 mm |
| Ø H ₃ | 25 mm |
| Ø L ₆ | 65 mm |
| Ø D ₆ | 68 mm |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Ø D ₈ | 62 mm |
| Alak | E |
| VDI méret | VDI 30 |
| d ₇ | 16,5 mm |
| VDI szár színjelölése | VDI 30 |
| Termék fajtája | VDI furatkés tartó |