

AEG

Akkus kompakt csavarozó, Típus: SE3



Rendelési adatok

Rendelés száma	070220 SE3
GTIN	4002395197538
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

AEG – akkumulátoros hajlítható markolatú csavarozó

Li-Ion akkumulátoros **kompakt csavarozó** és fűrő **forgó csuklóval** egyenes rúd alakban vagy hajlítva történő munkavégzéshez. 10 fokozatú nyomaték-beállítás és megcsúszó tengelykapcsoló. Jobb / bal forgásirány, **1/4 col Hex-bit** befogó (E 6,3).

Előny:

Forgó csuklóval.

Funkció:

IP20: Védett $\varnothing < 12$ mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

Töltőkészülék és szállítókoffer.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073824 és 073841 sz. alatt talál.

Csomagolás: Szállítókoffer

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: AEG B 3 V típus

Gyártó jelölése: SE3,6

A tartalmazott akkumulátorok száma: 2

Akkumulátor típus: Lítium-ion

Akkumulátor kapacitás: 1,5 Ah

Akkumulátor-feszültség: 3,6 V

Maximális nyomaték lágy: 4,5 Nm

Műszaki leírás

Maximális nyomaték lágy	4,5 Nm
Maximális nyomaték kemény	6,5 Nm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	0 - 600 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø acélban	3 mm
Gyártó jelölése	SE3,6
Típus	SE3
Maximális csigafúró Ø fában	6 mm
Jellemző felhasználás	Light
Felépítés	Rúdcsavarozó
Szerszámbefogás	E 6,3
Akkumulátor-feszültség	3,6 V
Akkumulátor kapacitás	1,5 Ah
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 200 min ⁻¹
Súly	0,6 kg
Csomagolás	Szállítóköffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	AEG B 3 V típus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Termék fajtája	Csavarozó

Tartozék

Li-Ion rendszer S Akkumulátor típus, feszültség AB3 V

073824 AB3