

Garant**Furatkés HSS, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260332 10/07
GTIN	4045197652904
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 7
Kés ISO kódja	AH10K SDUCR/L07
Lapkaméret	7 mm
Közélpeloldás L ₃	9 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	14 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500