

 **KOMET**

KOMET TwinKom® alaptest kétélű kiesztergálóhoz axiális állítás nélkül ABS® szárral, Hosszú, Ø Dmin – Ø Dmax: 51-71mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	236682 51-71
GTIN	4047109262058
Árucikk kategória	24F

Leírás

Kivitel:

- **A radiálisan állítható késszárak (abszolút kétélű) lehetővé teszik a fúrószerszám fogásmegosztásra való átalakítását nagyobb fogásmélységekhez.**
- **Kompakt szerszámfelépítés.**
- **Beállítható gömbfúvóka a vágóélekhez történő célzott hűtőfolyadék hozzavezetéshez.**
- **Mély fúrási műveleteknél a spirálhornyok elszállítják a forgácsot.**

Figyelem:

A tartókat és váltólapkákat külön kell megrendelni.

További kivitelek külön rendelésre.

Rendelési példa:

1×236680 sz. 24–32 méret – Alaptest a G01 kétélű kiesztergálóhoz.

2×236684 sz. 24–32 méret – Tartó kétélű kiesztergálóhoz.

10×236520 sz. 18–010 méret – Váltólapkák univerzális használathoz (BK8425 minőségekben).

Műszaki leírás

Gallérhossz L ₂	10 mm
Teljes hossz L _{ges}	135 mm
Ø tartomány D _{min} -D _{max}	51 - 71 mm
ABS® szár Ø D _s	50 mm
Kivitel	Hosszú
Szár	ABS

Fúrési felhasználás	domború
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

KOMET TwinKom® tartó $\alpha = 90^\circ$ kétélű kiesztergálóhozSimítás Tartó 51-71	236688 51-71
KOMET TwinKom® tartó $\alpha = 90^\circ$ kétélű kiesztergálóhozNagyolás Tartó 51-71	236686 51-71
KOMET TwinKom® tartó $\alpha = 80^\circ$ kétélű kiesztergálóhozNagyolás Tartó 51-71	236684 51-71
KOMET TwinKom® tartó $\alpha = 80^\circ$ kétélű kiesztergálóhozNagyolás Tartó 51-71	236685 51-71