

HOLEX**Menetfúró toldó, Típus: 4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338405 4
GTIN	4067263108177
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrással közvetlenül öntvényfalaknál.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

Névleges menet Ø-höz d_1 DIN 371	M4,5 – M6
Négyszöghöz K_1	4,9 mm
Menet szár Ø-höz d_2	6 mm
Hosszabbító L_3	130 mm
Névleges menet Ø-höz d_1 DIN 374/376	M8
Befogási hosszhoz l_1	26 mm
Hosszabbító L_2	60 mm

Hosszabbító Ø D ₄	12,1 mm
Hosszabbító Ø D ₃	7 mm
Hosszabbító K ₂	5,5 mm
Termék fajtája	Hosszabbító