

HOLEX**Menetfúró toldó, Típus: 5****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 338405 5 |
| GTIN | 4067263108191 |
| Árucikk kategória | 32H |

Leírás**Kivitel:**

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrák közvetlenül öntvényfalaknál.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

| | |
|---|----------|
| Hosszabbító L ₂ | 60 mm |
| Névleges menet Ø-höz d ₁ DIN 374/376 | M9 – M10 |
| Hosszabbító Ø D ₄ | 12,1 mm |
| Névleges menet Ø-höz d ₁ DIN 371 | M7 |
| Menet szár Ø-höz d ₂ | 7 mm |
| Négyszöghöz K ₁ | 5,5 mm |
| Hosszabbító L ₃ | 130 mm |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Hosszabbító K_2 | 5,5 mm |
| Befogási hosszhoz l_1 | 26 mm |
| Hosszabbító $\varnothing D_3$ | 7 mm |
| Termék fajtája | Hosszabbító |