

HOLEX**Menetfúró toldó, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338405 6
GTIN	4067263108917
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrási közvetlenül öntvényfalaknál.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

Négyszöghöz K_1	6,2 mm
Menet szár \varnothing -höz d_2	8 mm
Hosszabbító \varnothing D_3	8 mm
Névleges menet \varnothing -höz d_1 DIN 374/376	M11
Befogási hosszhoz l_1	30 mm
Hosszabbító \varnothing D_4	13 mm
Hosszabbító L_2	60 mm

Hosszabbító K ₂	6,2 mm
Névleges menet Ø-höz d ₁ DIN 371	M8
Hosszabbító L ₃	130 mm
Termék fajtája	Hosszabbító