

HOLEX**Menetfúró toldó, Típus: 8L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338405 8L
GTIN	4067263108962
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrással közvetlenül öntvényfalaknál.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

Befogási hosszhoz l_1	33 mm
Négyszöghöz K_1	8 mm
Hosszabbító L_2	80 mm
Hosszabbító L_3	230 mm
Hosszabbító $\varnothing D_4$	15 mm
Hosszabbító K_2	8 mm
Névleges menet \varnothing -höz d_1 DIN 371	M10

Hosszabbító Ø D ₃	10 mm
Menet szár Ø-höz d ₂	10 mm
Termék fajtája	Hosszabbító