

HOLEX**Menetfúró toldó, Típus: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338405 8
GTIN	4067263108955
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrási közvetlenül öntvényfalaknál.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

Hosszabbító K ₂	8 mm
Hosszabbító L ₂	60 mm
Névleges menet Ø-höz d ₁ DIN 371	M10
Négyszöghöz K ₁	8 mm
Menet szár Ø-höz d ₂	10 mm
Hosszabbító L ₃	130 mm
Befogási hosszhoz l ₁	33 mm

Hosszabbító Ø D ₄	15 mm
Hosszabbító Ø D ₃	10 mm
Termék fajtája	Hosszabbító