

**HOLEX****Menetfúró toldó, Típus: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338405 9
GTIN	4067263108979
Árucikk kategória	32H

**Leírás****Kivitel:**

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

**Felhasználás:**

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrási közvetlenül öntvényfalaknál.

**Figyelem:**

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

**Műszaki leírás**

Négyszöghöz $K_1$	9 mm
Menet szár $\varnothing$ -höz $d_2$	11 mm
Hosszabbító $\varnothing$ $D_3$	11 mm
Hosszabbító $K_2$	9 mm
Névleges menet $\varnothing$ -höz $d_1$ DIN 374/376	M14
Hosszabbító $\varnothing$ $D_4$	18 mm
Befogási hosszhoz $l_1$	36 mm

Hosszabbító L <sub>3</sub>	130 mm
Hosszabbító L <sub>2</sub>	90 mm
Termék fajtája	Hosszabbító