

HOLEX**Menetfúró toldó, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338405 12
GTIN	4067263109037
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

- Hosszú ill. extra hosszú változat.
- A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.
- A nyomatékátvitel négyszöggel történik.
- A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrással közvetlenül öntvényfalaknál.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

Hosszabbító L ₃	200 mm
Befogási hosszhoz l ₁	41 mm
Névleges menet Ø-höz d ₁ DIN 374/376	M20
Menet szár Ø-höz d ₂	16 mm
Hosszabbító Ø D ₃	16 mm
Hosszabbító Ø D ₄	22 mm
Négyszöghöz K ₁	12 mm

Hosszabbító L ₂	90 mm
Hosszabbító K ₂	12 mm
Termék fajtája	Hosszabbító