

HOLEX**Menetfúró toldó, Típus: 10****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 338405 10 |
| GTIN | 4067263108993 |
| Árucikk kategória | 32H |

Leírás**Kivitel:**

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás közvetlenül öntvényfalaknál.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|--------|
| Hosszabbító L ₃ | 130 mm |
| Négyszöghöz K ₁ | 9 mm |
| Hosszabbító L ₂ | 90 mm |
| Hosszabbító Ø D ₄ | 18 mm |
| Menet szár Ø-höz d ₂ | 12 mm |
| Hosszabbító K ₂ | 9 mm |
| Hosszabbító Ø D ₃ | 12 mm |

| | |
|--|-------------|
| Névleges menet Ø-höz d_1 DIN 374/376 | M16 |
| Befogási hosszhoz l_1 | 36 mm |
| Termék fajtája | Hosszabbító |