

HOLEX**Menetfúró toldó, Típus: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338405 13
GTIN	4067263109051
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrással közvetlenül öntvényfalaknál.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

Hosszabbító Ø D ₃	18 mm
Négyszöghöz K ₁	14,5 mm
Menet szár Ø-höz d ₂	18 mm
Hosszabbító L ₃	200 mm
Befogási hosszhoz l ₁	43 mm
Hosszabbító L ₂	100 mm
Hosszabbító K ₂	14,5 mm

Névleges menet \emptyset -höz d_1 DIN 374/376	M22 – M24
Hosszabbító $\emptyset D_4$	26 mm
Termék fajtája	Hosszabbító