

Garant**TNMG 160404, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251542 HB7020
GTIN	4045197699589
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Forgácstörő	SM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404
Cserék / élek száma	6

Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz