

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251417 25/16
GTIN	4045197656940
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Rugó készlet	259044 5
Hozzávaló váltólapka	TN.. 1604..
Könyökemelő	259015 9
Középtolódás L ₃	17 mm
Rugós csap készlet	259047 3
Alátétlapka	259031 34
Lapkaméret	16 mm
Kés ISO kódja	A25R PTFNR/L 16
Könyökemelő csavar	259018 6
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	24 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Alátétlapka Típus 34	259031 34
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500