

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/22mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	251406 32/22
GTIN	4045197656919
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szárméret	32 mm
Csap	259049 2
Fejhossz L ₁	36 mm
Lapkaméret	22 mm
Alátétlapka	259031 33
Működő szélesség L ₄	40 mm
Szorítóköröm	259038 13
Hozzávaló váltólapka	TN.. 2204..
Csavar készlet	259023 2
Kés ISO kódja	MTJNR/L 3232P22
Teljes hossz L	170 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Csavar készlet 10 darabos Típus 2	259023 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Szorítóköröm Típus 13	259038 13
Csap Típus 2	259049 2
Alátétlapka Típus 33	259031 33
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500