

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260343 12/07
GTIN	4045197653116
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	16 mm
Lapkaméret	7 mm
Közélpeltolódás $L_3$	9 mm
Kés ISO kódja	A12L SDUCR/L07
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Teljes hossz L	140 mm
Befogási magasság $L_2$	11 mm
Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Szár Ø $D_s$	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500