

HOLEX**HOLEX Pro esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260305 20/11
GTIN	4067263109686
Árucikk kategória	22E

Leírás**Kivitel:**

Célzott hűtés a vágóélnél.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a fej alatt a tömlőcsatlakozáson keresztül (G1/8 col – tartozék).

Műszaki leírás

Szabvány	Gyári szabvány
Teljes hossz L	125 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Lapkaméret	11 mm
Szárméret	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Működő szélesség L ₄	25 mm
Fejhossz L ₁	20,5 mm
Kés ISO kódja	SDJCR/L 2020K11
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Nyomaték csavarhúzó Típus TX15	659950 TX15