

HOLEX**Menetfúró toldó HB felülettel, Típus: 9L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338425 9L
GTIN	4067263109808
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

h6 szár Weldon felülettel Weldon / zsugor- vagy hidropasztikus befogóban való befogáshoz.

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás közvetlenül öntvényfalaknál.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

Hosszabbító L ₃	230 mm
Hosszabbító K ₂	9 mm
Menet szár Ø-höz d ₂	11 mm
Hosszabbító L ₂	90 mm
Hosszabbító Ø D ₃	12 mm
Névleges menet Ø-höz d ₁ DIN 374/376	M14
Termék fajtája	Hosszabbító

