

HOLEX**Menetfúró toldó HB felülettel, Típus: 11L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338425 11L
GTIN	4067263109846
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

hő szár Weldon felülettel Weldon / zsugor- vagy hidropasztikus befogóban való befogáshoz.

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás közvetlenül öntvényfalaknál.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

Hosszabbító Ø D ₃	14 mm
Hosszabbító L ₂	100 mm
Hosszabbító K ₂	11 mm
Névleges menet Ø-höz d ₁ DIN 374/376	M18
Menet szár Ø-höz d ₂	14 mm
Hosszabbító L ₃	330 mm
Termék fajtája	Hosszabbító

