



## Menetfúró toldó HB felülettel, Típus: 8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	338425 8
GTIN	4067263109778
Árucikk kategória	32H

### Leírás

#### Kivitel:

hő szár Weldon felülettel Weldon / zsugor- vagy hidropasztikus befogóban való befogáshoz.

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

#### Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás közvetlenül öntvényfalaknál.

#### Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

### Műszaki leírás

Hosszabbító L <sub>2</sub>	60 mm
Menet szár Ø-höz d <sub>2</sub>	10 mm
Névleges menet Ø-höz d <sub>1</sub> DIN 371	M10
Hosszabbító L <sub>3</sub>	130 mm
Hosszabbító K <sub>2</sub>	8 mm
Hosszabbító Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Termék fajtája	Hosszabbító

