

HOLEX**Menetfúró toldó HB felülettel, Típus: 8L****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 338425 8L |
| GTIN | 4067263109785 |
| Árucikk kategória | 32H |

Leírás**Kivitel:**

hő szár Weldon felülettel Weldon / zsugor- vagy hidropasztikus befogóban való befogáshoz.

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás közvetlenül öntvényfalaknál.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

| | |
|---|-------------|
| Hosszabbító K ₂ | 8 mm |
| Névleges menet Ø-höz d ₁ DIN 371 | M10 |
| Hosszabbító L ₂ | 80 mm |
| Hosszabbító L ₃ | 230 mm |
| Hosszabbító Ø D ₃ | 10 mm |
| Menet szár Ø-höz d ₂ | 10 mm |
| Termék fajtája | Hosszabbító |

