

**Garant****Zsugorbefogó hűtőcsatorna furattal, PSC 32 rövid, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308559 8
GTIN	4067263110057
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.**

Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.

**Felhasználás:**

hő szártűrésű szerszámok befogásához.

**Opcionális tartozék:**

Zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302416 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354400 sz. Kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

**Műszaki leírás**

Hűtőcsatorna furat	Zárható
Befogási Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
A-méret kinyúlási hossz	65 mm
Külső Ø D	27 mm
Befogó	PSC 32 rövid
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó