

**HOLEX****Menetfúró toldó Belső hűtéssel, Típus: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338435 3
GTIN	4067263110309
Árucikk kategória	32H

**Leírás****Kivitel:**

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

Belső hűtőfolyadék ellátással.

**Felhasználás:**

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás közvetlenül öntvényfalaknál.

**Figyelem:**

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

**Műszaki leírás**

Menet szár Ø-höz $d_2$	4,5 mm
Hosszabbító $L_3$	130 mm
Hosszabbító $L_2$	60 mm
Hosszabbító Ø $D_4$	8,4 mm
Négyszöghöz $K_1$	3,4 mm
Hosszabbító $K_2$	4,9 mm
Névleges menet Ø-höz $d_1$ DIN 374/376	M6

Névleges menet Ø-höz $d_1$ DIN 371	M4
Befogási hosszhoz $l_1$	23 mm
Hosszabbító Ø $D_3$	6 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Hosszabbító