

**Menetfúró toldó Belső hűtéssel, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338435 1
GTIN	4067263109587
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

Belső hűtőfolyadék ellátással.

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás közvetlenül öntvényfalaknál.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

Névleges menet Ø-höz d_1 DIN 374/376	M4
Négyszöghöz K_1	2,1 mm
Hosszabbító K_2	4,9 mm
Befogási hosszhoz l_1	22 mm
Névleges menet Ø-höz d_1 DIN 371	M2 – M2,6
Hosszabbító L_2	60 mm
Menet szár Ø-höz d_2	2,8 mm

Hosszabbító L ₃	130 mm
Hosszabbító Ø D ₃	6 mm
Hosszabbító Ø D ₄	6,1 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Hosszabbító