



Menetfúró toldó Belső hűtéssel, Típus: 12



Rendelési adatok

Rendelés száma	338435 12
GTIN	4067263110477
Árucikk kategória	32H

Leírás

Kivitel:

- Hosszú ill. extra hosszú változat.
- A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.
- A nyomatékátvitel négyszöggel történik.
- A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.

Belső hűtőfolyadék ellátással.

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás közvetlenül öntvényfalaknál.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

Hosszabbító K ₂	12 mm
Névleges menet Ø-höz d ₁ DIN 374/376	M20
Hosszabbító L ₃	200 mm
Négyszöghöz K ₁	12 mm
Hosszabbító Ø D ₃	16 mm
Hosszabbító L ₂	90 mm
Hosszabbító Ø D ₄	22 mm

Menet szár Ø-höz d_2	16 mm
Befogási hosszhoz l_1	41 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Hosszabbító