

**Garant****Befogó, SK 40, ABS® Ø d: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	238420 32
GTIN	4067263109990
Árucikk kategória	29W

**Leírás****Tartalom:****Szállítás teljesen, tömítőgyűrűvel és átalakító készlettel AD alakhoz.****Figyelem:**

További befogók ABS® csatlakozóval külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

Kiálló hossz L <sub>1</sub>	19 mm
Kinyúlási hossz A	50 mm
ABS® Ø d	32 mm
Befogó	SK 40
Szár	ABS
Befogó szabvány	DIN 69871
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min <sup>-1</sup> -nél
belső hűtés	igen
Termék fajtája	ABS befogó

