

**KOMET® Unisix® váltólapka, BK72, Jelölés, típus W29: 18-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236830 18-010
GTIN	4047109036413
Árucikk kategória	24T

**Leírás****Alkalmazható :**

236630; 236635; 236650; 236685; 236686 sz.

**Figyelem:**

**A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.**

Típus: ST1400

Váltólapka ISO kód: WOEX 040304

Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Megnevezés	18-010
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WOEX 040304
Minőség	BK72
Típus	ST1400
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	200 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		