

**KOMET® Unisix® váltólapka, BK62, Jelölés, típus W29: 50-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236780 50-010
GTIN	4047109059566
Árucikk kategória	24T

Leírás**Alkalmazható :**

236685; 236686 sz.

Figyelem:**A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.**

Típus: GG(G)

Váltólapka ISO kód: WOEX 100504

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,2 mm/ford,**Műszaki leírás**

Megnevezés	50-010
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,2 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WOEX 100504
Minőség	BK62
Típus	GG(G)
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		