

**Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy, Befogó típus: 250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	314425 250
GTIN	4067263113041
Árucikk kategória	32R

**Leírás****Kivitel:**

**Mart** felfekvő felület, **nem barnított.**

**Felhasználás:**

Edzett alappofákra történő felcsavarozáshoz.

**Alapanyag:**

16 MnCr5

**Alkalmazható:**

**310505; 310655; 310705 sz. négypofás esztergatókmányokhoz.**

**Figyelem:**

- **A pofák a tokmányban alapvetően addig cserélhetők, amíg a vezeték a testben el nem kopik.**
- **Az utólag vásárolt rátét-, eszterga- és fúrópofákat a tokmányban kör- és síkfutásra be kell köszörülni.**

**Műszaki leírás**

Tokmány típus	250 mm
Furattávolság b	53,95 mm
Horonyszélesség D	12,72 mm
Bordahossz A	19,02 mm
Magasság H	53 mm

## Adatlap

Hossz L	103 mm
Hozzávaló színekód	HOLEX spirálmenetes tokmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmány pofák