

**Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy, Befogó típus: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	314425 200
GTIN	4067263113034
Árucikk kategória	32R

Leírás**Kivitel:**

Mart felfekvő felület, **nem barnított.**

Felhasználás:

Edzett alappofákra történő felcsavarozáshoz.

Alapanyag:

16 MnCr5

Alkalmazható:

310505; 310655; 310705 sz. négypofás esztergatókmányokhoz.

Figyelem:

- **A pofák a tokmányban alapvetően addig cserélhetők, amíg a vezeték a testben el nem kopik.**
- **Az utólag vásárolt rátét-, eszterga- és fúrópofákat a tokmányban kör- és síkfutásra be kell köszörülni.**

Műszaki leírás

Bordahossz A	12,67 mm
Magasság H	43 mm
Horonyszélesség D	7,96 mm
Hossz L	87 mm
Tokmány típus	200 mm

Adatlap

Furattávolság b	44,45 mm
Hozzávaló színekód	HOLEX spirálmenetes tokmányok és pofák
Termék fajtája	Spirálmenetes tokmány pofák