


HOLEX**Szorítópatron, kerek, DIN 6343, 173 E, Befogási Ø: 24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329560 24
GTIN	4067263115335
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Szorítópatronok, **kerek profil 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Szabvány:**DIN 6343****Pontosság:**

Körfutási tűrések: D = 1 – 10 mm = 0,02 mm D = 10 – 30 mm = 0,03 mm D = 30 – 60 mm = 0,04 mm

Figyelem:

Más átmérők és alakok (pl. 4-szög vagy 6-szög) **külön ajánlatkérésre!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm sima. Ø 8,5 mm-től keresztrecézéssel.

Műszaki leírás

Szög α	17,5 fok
A	50 mm
Teljes hossz L	94 mm
K	60 mm
F	48 mm
Típus	173 E

Termék fajtája

Befogófej sima